



无源滤波器 - 450 A -460 V- 60 Hz-
变速传动装置

VW3A46176

主要信息

产品类型	无源过滤器
应用类型	减少电流谐波

补充信息

适用范围	Altivar 61 ATV御程系列 ATV600 Altivar 71 ATV御程系列 ATV900
电源电压	480 V +/- 10 %
power supply frequency	60 Hz +/- 2 %
每个变频器配备的数量	每驱动 2 个滤波器 适用 变频器 ATV61H 电机: 280 kW/450 hp 每驱动 2 个滤波器 适用 变频器 ATV71H 电机: 280 kW/450 hp 每驱动 2 个滤波器 适用 变频器 ATV61Q 电机: 280 kW/450 hp 每驱动 3 个滤波器 适用 变频器 ATV61H 电机: 560 kW/800 hp 每驱动 3 个滤波器 适用 变频器 ATV61Q 电机: 560 kW/800 hp 每驱动 2 个滤波器 适用 变频器 ATV71H 电机: 250 kW/400 hp 1 滤波器/驱动 适用 变频器 ATV61Q 电机: 220 kW/350 hp 1 滤波器/驱动 适用 变频器 ATV71Q 电机: 220 kW/350 hp 每驱动 2 个滤波器 适用 变频器 ATV61H 电机: 250 kW/400 hp 1 滤波器/驱动 适用 变频器 ATV630 壁挂式安装, 电机: 250 kW/400 hp 1 滤波器/驱动 适用 变频器 ATV930 壁挂式安装, 电机: 250 kW/400 hp
额定电流 [In]	450 A 适用 输出 436 A 适用 输入
电源相位数	3 相
THDI	5 % 适用 变频器 ATV61H 电机: 280 kW/450 hp 5 % 适用 变频器 ATV71H 电机: 280 kW/450 hp 5 % 适用 变频器 ATV61Q 电机: 280 kW/450 hp 5 % 适用 变频器 ATV61H 电机: 560 kW/800 hp 5 % 适用 变频器 ATV61Q 电机: 560 kW/800 hp 5 % 适用 变频器 ATV71H 电机: 250 kW/400 hp 5 % 适用 变频器 ATV61Q 电机: 220 kW/350 hp 5 % 适用 变频器 ATV71Q 电机: 220 kW/350 hp 5 % 适用 变频器 ATV61H 电机: 250 kW/400 hp 5 % 适用 变频器 ATV630 电机: 250 kW/400 hp 5 % 适用 变频器 ATV930 电机: 250 kW/400 hp
最大电流	1.5 x 标称电流 (持续时间 = 60 s)
功率	98 %
热损耗	1852 W
功率因数校正	1 (线路电流的 150 %) 0.85 (线路电流的 75 %) 0.99 (线路电流的 100 %)
电气连接	A, B 端子, 连接能力: 2.5 mm² X1-1...X2-3 端子, 连接能力: 25...300 mm²
绝缘等级	等级 F

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定使用或性能，产品的适用性或兼容性

净重	272 kg
----	--------

环境

IP 保护等级	IP20 IP55 (机柜安装)
抗振动	峰值对峰值2mm (f= 5...13.2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 0.7 gn (f= 13.2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
相对湿度	5...85 % 无凝结
环境温度	45...60 °C (电流降额 3 %/°C) 5...45 °C (无电流降额)
存储环境温度	-25...55 °C 原包装中的存储 -25...65 °C 传输中
工作海拔	= 1000 m 无电流降额 > 1000...4000 m 电流降额 5 %/1000 m
符合标准	G5/4 工程学推荐 IEC 61000-3-2 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-12 IEC 61000-3-4 IEC 61000-2-2

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	71.000 cm
包装1：宽度	80.000 cm
包装1：长度	120.000 cm
包装重量	296.6 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
回收	不支持

尺寸图

尺寸



- (1) 正面视图
- (2) 右侧视图
- (3) 俯视图

尺寸 (毫米)

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
510	420	800	900.06	240	300	240	443	468	713


尺寸 (英寸)

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
20.00	16.54	31.50	35.43	9.45	11.81	9.45	17.44	18.43	28.07

安装和间隙

安装建议


仅垂直安装



(1) 滤波器

接线

推荐方案



- (1) 驱动器
- (2) 滤波器
- (3) 可选