


U.I. Lapp GmbH	Productinformatie	
	SKINTOP® ST-M	05.03.2014

Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
 Duurzame bescherming tegen trillingen
 Groot, variabel klembereik
 Optimale trekontlasting
 Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)



Goede chemische bestendigheid



Groot klembereik



Info

Nu met IP 69 K-keurmerk! Geschikt voor veeleisende reinigingsprocessen van machines en installaties met hogedrukreiniger en warm water!

Toepassing

In omgevingen waar kabels en draden veilig in behuizingen moeten worden ingevoerd
 Machine- en apparatenbouw
 Fotovoltaïsche systemen
 Automatisering
 Offshoretoepassingen en scheepsbouw


Uitvoering

Metrische schroefdraad volgens EN 50262

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E79903

Product Management	Document: LAPP_PRO976BL.pdf	1 / 5
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	Productinformatie	
	SKINTOP® ST-M	05.03.2014

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad

SKINTOP® ST M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie onderstaande tabel, zonder DNV-keurmerk

Opmerking

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Technische data

Let op:	Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie tabel T21
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Testen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Beschermingsklasse:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Temperatuurbereik:	Vast: -40°C tot +100°C Flexibel: -20°C tot +100°C


Product Management	Document: LAPP_PRO976BL.pdf	2 / 5
--------------------	-----------------------------	-------


Artikelnummer	Artikelbenaming / grootte	Klembereik ØF (mm)	SW (mm)	Totale lengte/ C (mm)	Schroefdraadlengte/ D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® ST-M zilvergrijs						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M zwart						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M lichtgrijs						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100

SKINTOP® ST-M

05.03.2014

Artikelnummer	Artikelbenaming / grootte	Klembereik ØF (mm)	SW (mm)	Totale lengte/ C (mm)	Schroefdraadlengte/ D (mm)	Stuks / VE
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® ST M ISO zwart (met lange metrische schroefdraad)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36,7	15.0	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50

U.I. Lapp GmbH	Productinformatie	
	SKINTOP® ST-M	05.03.2014



Product Management	Document: LAPP_PRO976BL.pdf	5 / 5
--------------------	-----------------------------	-------