


特点

- 它们适用于静态和动态测量 应用程序
- 宽温度范围
- 透明校准标记
- 可采用环氧树脂粘附
- 每个应变仪都配有导线

RS Pro 应变仪 2.5mm 、 120Ω - 30°C +80°C

RS 号: 632-124



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

我们 RS Pro 应变计专为测量物品的应变和力而设计、每个箔应变计都具有层压表面、带 30 mm 一体式引线。该仪表粘附在物品上、因为它会变形电阻变化 - 此过程有时称为 " 仪表因子 "。我们 RS Pro 应变计可用于多种应用、如键盘、医疗设备和汽车产品等、用于应变测量。

一般规格

| | |
|----------|---------------------|
| 仪表系数 | 2 |
| 仪表电阻 | 120Ω |
| Terminal | 导线 |
| 疲劳寿命 | ^应变时 >10 1000μ 6 反转 |

机械规格

| | |
|------|-------------|
| 尺寸 | 6mm x 2.5mm |
| 量规长度 | 2mm |
| 长度 | 6mm |
| 宽度 | 2.5mm |

操作环境规格

| | |
|--------|-------|
| 最低工作温度 | -30°C |
| 最高工作温度 | +80°C |

认证

| | |
|----------|----|
| 合规性 / 认证 | CE |
|----------|----|