

7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Product ID: ST7300USB3B



Met de ST7300USB3B USB 3.0 hub kunt zeven externe USB 3.0-poorten op een computer aansluiten via één USB 3.0 hostverbinding.

Met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps voldoet de USB hub aan de SuperSpeed USB 3.0 specificaties en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten.

Ontworpen voor gemakkelijke poorttoegang bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten, heeft deze hub een poort aan de ene kant, met overstroomdetectie en -beveiliging voor alle zeven poorten. De hub ondersteunt plug & play- en hotswap-technologieën, waardoor u uw aangesloten apparaten kunt verwisselen en bedienen zonder de hostcomputer te moeten uitschakelen.

De USB hub is voorzien van busvoeding en dus geschikt voor omgevingen waarin een stopcontact wellicht niet beschikbaar is, maar is perfect voor krachtige USB-apparaten bij gebruik van de meegeleverde optionele voedingsadapter.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Breid de USB 3.0 capaciteit van uw systeem uit met extra poorten
- Maak USB-poorten toegankelijker door de hub op een willekeurige plaats binnen het kabelbereik te plaatsen
- Breid het bereik van USB-apparaten uit door de hub als een centrale repeater te gebruiken
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Features

- Zeven downstream USB 3.0 poorten toegankelijk vanaf één kant van de hub, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- Plug-and-play en hot-swappable
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort
- Met USB-busvoeding, inclusief optionele externe voedingsadapter voor krachtige USB-apparaten
- Inclusief USB 3.0 A-naar-B-kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	7 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
	Vochtigheid	5-95% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.8 in [70 mm]
	Gewicht product	5.2 oz [148 g]
	Hoogte product	0.9 in [23 mm]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	6.8 in [172 mm]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	19.6 oz [556 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub 1 - 1 m USB 3.0 kabel 1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ) 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.