

Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, groen, 40 mm, terugverend,



Figure similar

productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1
Behuizing	
aantal bedieningsplaatsen	1
Activeringselement	
werkwijze van het bedieningselement	Terugverend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Geen
kleur	Groen
• van het bedieningselement	
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	40 mm
aantal schakelstanden	2
Frontring	
productbestanddeel frontring	Ja

uitvoering van de frontring	Standaard
materiaal van de frontring	kunststof
kleur van de frontring	zwart

Algemene technische gegevens

productfunctie	
<ul style="list-style-type: none"> • NOODSTOP-functie • NOOD-HALT-functie 	Geen Geen
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60068-2-27 • voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 	halve sinusgolf 50g / 11 ms categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60068-2-6 • voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5g categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal	3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli)	
<ul style="list-style-type: none"> • typisch 	10 000 000





Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur	
<ul style="list-style-type: none"> • tijdens bedrijf • tijdens opslag 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

hoogte	40 mm
breedte	40 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter	0,4 mm
inbouwhoogte	27,5 mm
inbouwbreedte	40 mm
inbouwdiepte	24,4 mm

Approbaties/certificaten

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1BD40-0AA0>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1BD40-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1000-1BD40-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1BD40-0AA0&lang=en



Laatste wijziging:

31-10-2018