



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Corps de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Par vis
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	1 corps de goulotte 5 clip
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262 IK08 conforme à EN 50102
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	357 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises