



Presentazione

Gamma prodotto	OptiLine 45
Sistema di installazione del cablaggio	Trunking
Tipo prodotto	Angolo interno
Colore	Bianco artico (RAL 9003)
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Trunking material	Plastic
Dimensione connessione	75 x 55 mm
Tipologia fissaggio	Montata a scatto
Materiale	PC/ABS
Lunghezza	117 mm
Altezza	84 mm
Larghezza	117 mm

Ambiente

Norme di riferimento	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1"
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio