


E12429



Câble de connexion

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Version	Câble de puissance, codage T	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC	
Courant de sortie total [A]	12	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...85	
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids [g]	2163,5	
Dimensions [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	zamac, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 4 Mio.
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

E12429



Câble de connexion

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, noir; 4 x 1,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré

