

DF-PTMC-3-ZB - 标识托架


3270405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270405>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

标识托架，用于放置标记，深度: 13 mm，宽度: 12.2 mm，高度: 30 mm，颜色: 灰色



优势

- 用于横向锁定在PTMC上
- 用于卡接到PTMC上的各种附件
- 可以创建标记矩阵
- 方便的标记选项

商业数据

订货号	3270405
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE6ZWX
产品关键代码	BE6ZWX
目录页面	页码57 (C-1-2019)
GTIN	4055626314945
单件重量（含包装）	2.74 g
单件重量（不含包装）	2.51 g
原产地	PL

DF-PTMC-3-ZB - 标识托架



3270405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270405>

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

宽度	12.2 mm
高度	30 mm
深度	13 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

DF-PTMC-3-ZB - 标识托架

3270405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270405>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DF-PTMC-3-ZB - 标识托架

3270405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3270405>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn