

产品参数表

规格

TeSys Deca 电动机断路器附件，2 抽头, 间距: 45mm



GV2G245

主要信息

产品系列	Linergy
产品名称	FT
产品短名	GV2G
产品类型	梳状母排
附件/独立安装部件类别	接线附件
极数	3P
适用范围	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U
插口数量	2
约定发热电流 [I _{th}]	63 A
相间距	45 mm

补充信息

安装位置	在终端上
额定绝缘电压[U _i]	690 V
长度	89 mm
净重	0.036 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.862 kg

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	130.9 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

[欧盟RoHS指令](#)

合规

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件


[产品使用寿命终期信息](#)

回收


No

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09



Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272



	I
GV2G245 (2 x 45 mm)	89
GV2G254 (2 x 54 mm)	98
GV2G272 (2 x 72 mm)	116