




Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



Application		
Version	pour capteurs de température EL = 500 mm	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	482
Données mécaniques		
Poids	[g]	271
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 Ø 10 mm	
Raccord process	G 1/2	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	