

## USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Product ID: USB32HDDVII



De USB32HDDVII USB 3.0 naar HDMI® en DVI-I Dual Head Adapter verandert een beschikbare USB 3.0 poort in één DVI-I- of VGA-poort (DVI naar VGA adapter meegeleverd) en één HDMI® output, met ondersteuning van high-definition 1080p en 1920x1200 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI® poort). Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen.

De USB video-adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een handige externe grafische kaart die kan worden geïnstalleerd zonder dat u de computerbehuizing hoeft te openen. De adapter geeft vloeiende HD-video weer op meerdere beeldschermen en kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk scherm hetzelfde beeld, of uit te breiden naar een tweede of derde monitor, en zo uw werkruimte twee of drie keer zo groot te maken en uw productiviteit te verhogen.

De USB 3.0 HDMI en DVI-I Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Aanbevolen systeemvereisten:**

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of meer

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Voeg een extra HDMI- en/of DVI-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw HDTV via HDMI voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

## Features

- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p (HD) en 2048x1152
- Eenvoudige en snelle installatie
- Twee uitgangen voor ondersteuning van zowel HDMI® als DVI-I tegelijkertijd (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd voor VGA-monitoren)
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Ondersteunt 5.1-kanaals surround audio (alleen via HDMI)
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDDVII-adapters op een enkel systeem (maximaal 3), met 6 extra monitoren

|                           |                              |  |
|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Hardware</b>           | Warranty                     | 2 Years  |
|                           | Audio                        | Ja   |
|                           | AV-ingang                    | USB 3.0  |
|                           | AV-uitgang                   | DVI<br>HDMI  |
|                           | Chipsetcode                  | DisplayLink - DL-3900  |
|                           | Geheugen                     | 1 GB DDR2  |
|                           | Industriestandaarden         | Standaard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0  |
|                           | USB pass-through             | Nee  |
| <b>Prestaties</b>         | Algemene specificaties       | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.<br><br>Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen |
|                           | Audiospecificaties           | 5.1-kanaals surround (48Khz)   |
|                           | Maximale digitale resoluties | 2048x1152 @ 60Hz   |
|                           | NB                           | Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.  |
|                           | Ondersteunde resoluties      | Widescreen(16/32 bit):<br>2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720x480<br><br>Standard(16/32 bit):<br>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768x567, 640x480       |
| Ondersteuning breedbeeld: | Ja                           |  |
| <b>Connector(en)</b>      | Connector A                  | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input   |
|                           | Connector B                  | 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output<br>1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output  |
|                           |                              |  |
| <b>Software</b>           | Besturingssystemen           | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>macOS 10.6 - 10.12, 10.14<br>Ubuntu 14.04, 16.04<br>Chrome OS™ v55+   |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>             | Sluit maximaal drie USB32HDDVII adapters aan op één pc - Zie handleiding voor systeemvereisten   |
|   | Systeem- en kabelvereisten | Kantoortoepassing:<br>CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz<br>RAM: 2 GB of hoger<br><br>Volledige HD-video:<br>CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)<br>RAM: 4 GB of hoger<br><br>Not intended for gaming |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter  | Gevoed via USB   |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur        | 0°C to 55°C (32°F to 95°F)   |
|   | Opslagtemperatuur          | -5°C to 40°C (23°F to 104°F)   |
|   | Vochtigheid                | 20°C tot 80°C  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product            | 2 in [50 mm]   |
|   | Gewicht product            | 1.5 oz [43 g]  |
|   | Hoogte product             | 0.7 in [19 mm]   |
|   | Kabellengte                | 6.3 in [160 mm]  |
|   | Kleur                      | Zwart  |
|   | Lengte product             | 2.9 in [73 mm]   |
|   | Type behuizing             | Kunststof  |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Verzendgewicht (verpakt)   | 8.5 oz [240 g]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                | 1 - USB 3.0 naar HDMI®/DVI-I Video Adapter<br><br>1 - DVI-naar-VGA-adapter<br><br>1 - USB 3.0-kabel (1,2 m)<br><br>1 - Driver-CD<br><br>1 - Handleiding  |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.