

Rugged Outdoor Switch

分销方
Rs-online



09-RS.1101.5100.M003



<https://rs-online.eao.com/component/09-RS.110...>

您的产品:



09-RS.1101.5100.M003 Rugged Outdoor Switch

正面

正面尺寸:	Ø 39 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料
前挡圈形状:	凸起的

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 30 mm

操作

灯罩颜色:	浅绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	凹面的
灯罩类型:	高于前圈
符号:	降低
标记符号颜色:	黑色

电气特性

触点:	1 NO
触点种类:	磁簧开关

工作电压:	12 - 48 V DC
功率 (W):	10
开关额定值:	48 V DC @ 0,5 A
电气寿命:	1 百万次
热电流 I _{th} :	0.5 A

机械特性

端子:	1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector
触点材质:	铍/银
开关动作:	自复位
机械寿命:	1 百万次
操作力:	25 N
操作行程:	5 mm ± 0.1 mm
拧紧力矩:	2.5 ... 3 Nm 固定
重量:	0.04 kg

环境条件

正面IP等级:	IP67 (ISO 20653)
IP保护:	IP67 后部 (ISO 20653)
工作温度:	- 20 °C ... + 100 °C (DIN EN 60068-2-64)
储存温度:	- 20 °C ... + 100 °C (DIN EN 60068-2-64)
耐振动能力:	振动 TL80101 (2006-10) 第4.1.4章 测试等级3, 测试条件符合DIN EN 60068-2-64标准, 每个空间轴的测试持续时间为2小时
耐候性:	100个循环 (-20°C至+100°C), 其中高温下25分钟, 低温下20分钟, 每个循环

证书

标准认证:	EMC (EN ISO 13766-1:2018), EMC (EN ISO 14982:2009)
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:

Rugged Outdoor Switch, 自复位, 48 V DC @ 0,5 A, 12 - 48 V DC, 1 NO, 1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector, 圆形, 塑料, 降低, 浅绿色


外壳颜色:

黑色

外壳材质:


塑料

组件布局:



1 = Common +
2 = Switch Out
3 = LED - (non illuminated - blank)

安装开孔:



外形尺寸:

