

发光元件

45-
320.1H48

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-320.1H...>

您的产品:



45-320.1H48 发光元件

安装

组件安装类型: 前端安装

操作

发光颜色: 绿色

电气特性

工作电压: 230 V AC

耐冲击电压: 4 kV

光亮度: 900 - 1400 mcd

机械特性

端子: 弹片式端子

连接细节 1:
单芯 2 x (0.25 ... 1.5 mm²)
细绞线
- 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm²)
- 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)
- 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (24 ... 16)

重量: 0.008 kg

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

简述:

发光元件, 弹片式端子, 绿色, 230 V AC, 前端安装

接线图:



外形尺寸:

