
# AC5014

## Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC V2A




1 Broches de contact
2 étiquette

| | | |
|---|---|---|
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 26,5...31,6 DC |
| **Sorties** | | |
| Technologie | | AS-i |
| Pouvoir de coupure | | < 2 A |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...85 |
| Indice de protection | | IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 59,7 |
| Boîtier | | rectangulaire |
| Type de montage | | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière |
| Dimensions | [mm] | 45 x 80 x 20 |
| Matières | | PBT; inox (1.4305/303) |
| **Remarques** | | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |
| **Raccordement électrique** | | |
| par embrochage dans l'appareil: | | |
| technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: | | |