

产品参数表

规格



IH 机械式定时开关, 1通道, 每天重复一次, 16A, 18mm

15335

主要信息

range of product	Acti 9
产品名称	Acti9 IH
产品短名	IH
产品类型	机械式定时开关
通道数量	1
可用功能	手动时令转换 (夏令制 / 冬令制)

补充信息

产品应用	楼宇
负载类型	并联校正的荧光灯 5 x 58 W 4.7 µF 并联校正的荧光灯 7 x 40 W 7 µF 并联校正的荧光灯 2 x 100 W 18 µF 230 V 交流卤素灯 1000 W 230 V 交流白炽灯 1000 W 荧光灯 700 VA 紧凑型荧光灯 150 W LED灯 < 2 W 30 W LED灯 > 2 W 300 W
循环周期	24 小时
最大转换次数	48 次 "通" 和 48 次 "断" 状态改变
最小转换时间	15 分钟
设置类型	手动时令转换 (夏令制 / 冬令制)
测量精度	± 1 秒/天 20 °C
功耗 W	0.5 W
最大开关电流	16 A - 250 V AC 功率因数: 1 4 A - 250 V AC 功率因数: 0.6
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 在...上 50 Hz
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	2
颜色	白色 (RAL 9003)
接线能力	螺钉端子
宽度	18 mm
高度	90 mm
深度	66 mm
净重	0.097 kg

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

环境

运行温度	-25...50 °C
IP 保护等级	接线端: IP20 B

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	2.100 cm
包装1：宽度	7.100 cm
包装1：长度	9.900 cm
包装重量	82.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	100
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	8.695 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。