

Gants anatomiques en caoutchouc naturel, avec doigts courbés et doublure en nylon sans couture

- **Poignée renforcée** : Conçus avec une enduction en latex de caoutchouc et une finition rugueuse, les gants de protection AlphaTec® 87-029 offrent une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé.
- **Confort et durabilité accrus** : Ces gants industriels sont dotés d'une doublure synthétique sans couture de calibre 13 et d'un revêtement lisse sur la manchette, ce qui leur confère souplesse, légèreté et résistance à l'abrasion.
- **Ergonomie avancée** : Grâce à leur forme anatomique et à leurs doigts recourbés, les gants de sécurité AlphaTec® 87-029 combinent également une excellente dextérité et une grande souplesse.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Ce sont également des gants adaptés à la sécurité alimentaire, qui répondent aux exigences de la FDA et de l'UE en matière de manipulation des aliments.
- **Qualité assurée** : en outre, ils bénéficient d'un NQA de 1,5

Secteurs industriels

- Nettoyage et entretien
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Transformation des aliments
- Industrie chimique

Applications

- Entretien de sites et de machines
- Transformation du poisson
- Nettoyage et entretien
- Manipulation de produits chimiques



Anciennement connu comme : ASTROFLEX 87-029

Principales propriétés

- **Finition extérieure rugueuse** : pour une manipulation confiante à l'état sec et humide
- **Doublure en nylon sans couture de calibre 13** : durabilité et confort
- **Conception anatomique** : Pour des gants de sécurité hautement dextres et flexibles



Normes de performance

CE 0493

EN388: 2016



2141A

EN 407



X2XXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



AKLMPT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-029	Liner Material: Polyamide Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10, 11	300	Bleu	• 12 paires par sachet, 10 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.