


FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块



2304539
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE模块，适用于ABB S800 I/O，带刀闸分断端子，有专用标记（+1、B1、C1、+2、B2、C2、... +8、B8、C8）

优势

- 八个带刀闸分断的正电源端子（TU810/P）
- 八个带刀闸分断的负电源端子（TU810）
- 每条通道有一个带刀闸分断的正和负电源端子（TU830）

商业数据

订货号	2304539
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK218L
产品关键代码	CK218L
目录页面	页码468 (C-5-2019)
GTIN	4017918949129
单件重量（含包装）	339 g
单件重量（不含包装）	269.84 g
原产地	DE

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块



2304539
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
位数	25
通道数目	2
	4
	8
	16

绝缘特性: 电气间隙和爬电距离

绝缘	功能性绝缘
过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

标称工作电压 (AC)	≤ 30 V AC
标称工作电压 (DC)	≤ 60 V DC
电流 (每分支)	≤ 2 A
电流 (L1-, L2-)	≤ 4 A
电流 (L1+, L2+)	≤ 8 A
电流 (引脚1、14、2、15、11、24、12、25)	≤ 4 A

电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	63 V
额定过电压	0.6 kV (1.2 / 50 µs)

所支持的控制器 ABB S800 I/O

适用的I/O卡件	DI810
	DI811
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO814
	DO818
	AI810
	AI815
	AI845

连接数据

接口1 (控制层)

连接符合标准	IEC 60807-2
--------	-------------

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块



2304539
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

连接方式	D-SUB孔式插座板
螺纹	UNC 4-40
连接量	1
位数	25
插 / 拔周期	> 500
针距	2.77 mm

接口2 (现场侧)

连接方式	带有刀闸分断的螺钉接线
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
位数	32
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面 (2条具有相同横截面的导线)	0.2 mm² ... 1 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
	0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
	0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面 (2条具有相同横截面的导线)	0.2 mm² ... 1 mm²
	0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头)
	0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
针距	5.08 mm

接口3 (现场侧)

连接方式	测试插座
位数	24

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	126 mm
高度	89.6 mm
深度	60.01 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
外壳绝缘材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块



2304539
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

保护等级 (模块)	IP00
保护等级 (安装位置)	≥ IP54
环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C
海拔	≤ 2000 m

认证

UKCA	
证书	UKCA合规

标准和规范

电气间隙和爬电距离	
标准/规程	EN IEC 60664-1

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载), 确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时, 必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块




2304539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

图纸

电路图



FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P的接线图

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 端子模块



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2304539>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19