


## Han USB module, male screw terminal



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 4651
规格	Han USB module, male screw terminal
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140014651">https://harting.com/09140014651</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® USB 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	用于螺栓接线方式

### 版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
针数	4
详细资料	USB 2.0

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
额定电流	1 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
剥线长度	4.5 mm
拧紧力矩	0.12 Nm
极限温度	-40 ... +85 °C

## 技术参数

插拔次数	≥500
------	------

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	20 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019454
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )

## 商业数据

ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552