

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，自由出线，与 孔式 直头 M12，编码: A，电缆长度: 5 m，带塑料螺圈



优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 减轻重量 – 插拔式连接器采用轻型塑料螺圈

商业数据

订货号	1442450
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CBA
产品关键代码	AF1CBA
目录页面	页码124 (PC-2011)
GTIN	4046356535106
单件重量 (含包装)	112 g
单件重量 (不含包装)	112 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	PA

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	250 V AC
额定电流 I_N	250 V DC 4 A

机械特性

机械参数	
插/拔周期	≥ 100

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接	
紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)

连接器


连接1	
-----	--

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS P - 传感器/执行器电缆



1442450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1442450>

类型	自由出线
连接2	
类型	孔式 直头 M12
位数	3
防插错编码类型	A
电缆/电线	
电缆长度	5 m
无卤素PUR黑色 [PUR]	
尺寸图	
电缆重量	23 kg/km
UL AWM	20549
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
AWG , 信号线	22
导线横截面	3x 0.34 mm ² (信号线路)
线径 , 包括绝缘层	1.27 mm ±0.02 mm (信号线路)
电缆外径	3.85 mm ±0.15 mm
外护套 , 材料	PUR
外护套 , 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线 , 颜色	棕色、蓝色、黑色
厚度 , 绝缘	≥ 0.21 mm (线芯绝缘) 大约 0.50 mm (电缆外部保护层)
总绞线	3线 , 绞合
最大导线电阻	最大 58 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 GΩ*km (20 °C时)
额定电压 , 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径 , 固定式安装	19 mm
最小弯曲半径 , 移动式安装	38 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 10000000 , 弯曲半径: 38 mm , 弯曲半径: 10 x D , 横向轨迹: 10 m , 横向速度: 3 m/s , 加速度: 10 m/s ²

动态负载能力 (扭转)	扭矩: $\pm 360^{\circ}/m$, 扭转循环: ≥ 5000000
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准
阻油性	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
其它防护功能	符合DIN EN 60811-2-1标准 好的抗酸 , 碱溶液及溶剂性 防水解 , 防细菌腐蚀 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	可用于拖链 不含硅酮 不带影响油漆涂层的物质
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆 , 固定式安装) -25 °C ... 80 °C (电缆 , 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65 IP67 IP68
环境温度 (运行)	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) -40 °C ... 80 °C (电缆 , 固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆 , 活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS P - 传感器/执行器电缆


1442450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1442450>




图纸

尺寸图




M12 x 1 孔式，直头

示意图



M12孔式连接器引分配，3芯，A编码，插座侧视图

电路图



M12孔式触点分配

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS P - 传感器/执行器电缆

1442450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1442450>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1442450>



UL认证

认证ID: FILE E 221474

额定电压U_N

额定电流I_N

接线容量AWG

接线容量mm²

300 V

4 A

-

-



cUL Listed

认证ID: FILE E 221474

额定电压U_N

额定电流I_N

接线容量AWG

接线容量mm²

300 V

4 A

-

-



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

2.193千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn