

CARACTERÍSTICAS

- Tornillos de cabeza hueca hexagonal con cabeza de botón conforme a los estándares DIN7380
- Acero inoxidable A2
- Generalmente no magnético
- No se puede endurecer mediante tratamiento térmico
- Se suministra en una caja de polipropileno

Kit de tornillos/pernos de acero inoxidable de 490 piezas, M3, M4, M5, M6

Código RS 393-169



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta este juego de tornillos de cabeza hueca hexagonal con cabezal de botón de alta calidad con una cabeza cilíndrica y una llave hexagonal interna. Los tornillos de cabeza hueca se aprietan con una llave Allan o hexagonal, lo que los convierte en ideales para usar en aplicaciones en las que las fijaciones con muescas externas no son prácticas debido a la falta de espacio. Los tornillos de cabeza de botón tienen un diámetro de cabeza mayor que el eje de tornillo, lo que los hace más adecuados para sujetar materiales finos como protecciones de chapa metálica.

Especificaciones


Número de piezas	490
Tipo de tornillo/perno	Tornillo de cabeza hueca
Forma de la cabeza	Botón
Tipo de unidad	Vaso hexagonal
Contenido del kit	m3 x 8 Cant.-100; m3 x 10 Cant.-50; M4 x 8 Cant.-50; M4 x 10 Cant.-50; M4 x 12 Cant.-50; M4 x 16 Cant.-50; M5 x 10 Cant.-40; M5 x 12 Cant.-30; M5 x 16 Cant.-20; M6 x 12 Cant.-20; M6 x 16 Cant.-15; M6 x 20 Cant.-15;
Aplicaciones	Carpintería, construcción, aplicaciones de bricolaje, como armarios y paneles

Especificaciones mecánicas

Longitudes de tornillos/pernos	8mm a 20mm
Tamaño de rosca	M3, M4, M5, M6
Material	Acero inoxidable
Tipo de acero inoxidable	A2 304
Acabado	Sencillo
Longitud de tornillo/perno más larga	20mm
Longitud de tornillo/perno más corta	8 mm



393-169



M3 x 8 RS 183-8597	M4 x 8 RS 183-8626	M3 x 10 RS 183-8604	M4 x 12 RS 183-8648
M5 x 12 RS 183-8676	M4 x 10 RS 183-8632	M5 x 10 RS 183-8660	M4 x 16 RS 183-8654
M6 x 16 RS 183-8727	M6 x 20 RS 183-8733	M6 x 12 RS 183-8711	M5 x 16 RS 183-8698

Kit Contents			
Size	Quantity	Size	Quantity
M3 x 8	100	M5 x 10	40
M3 x 10	50	M5 x 12	30
M4 x 8	50	M5 x 16	20
M4 x 10	50	M6 x 12	20
M4 x 12	50	M6 x 16	15
M4 x 16	50	M6 x 20	15