Brand of NTN Group

Données techniques

MUCNFL207

Paliers auto-aligneurs

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

MUC207FD, NFL207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	32,8 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	16,1 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	43,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm

MUCNFL207
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
d - Diamètre arbre	35 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	18 mm
G - Graisseur	1/4"-28
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	163 mm
J - Distance entre trous de fixation	130 mm
L - Largeur / diamètre du logement	90 mm
N - Dimension trou de fixation	13 mm
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	22000000 mN
C0 - Capacite de charge statique	12300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	0,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8.3 N-m