

Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

标识

类别	连接器组
系列	Han® Q
上壳/底座系列	Han® Ex
原件	全套

版本

接线方式	压接针
尺寸	3 A
针数	12
接地针	有
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于爆炸危险环境的连接器
详细资料	用于本安电路的简单装置 请单独订购压接针。

技术参数

额定电流	5 A
额定电压	90 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-20 ... +85 °C

技术参数

环境温度	-20 ... +40 °C 最高 +70 °C (在 T4 下)
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 5015 (天蓝)
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
	IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置

商业数据

包装尺寸	1
净重	86.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990

商业数据

GTIN	5713140108813
eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408