


Han Megabit insert female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 008 3116
规格	Han Megabit insert female
浩亭电子目录	https://harting.com/09140083116

标识

类别	模块
模块类别	Han [®] MegaBit 模块
模块介绍	插芯
	2x 4 针
	2 个进线口

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	8
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购压接针。 请单独订购适配器模块。
详细资料	不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular [®] Eco、Han-Modular [®] Compact 和 Han-Modular [®] Twin。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm ²
线芯外径	≤3.5 mm
额定电流	10 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

额定电流按照UL	2 A AWG 26 ... AWG 20
	6 A AWG 18
	8 A AWG 16 ... AWG 14
额定电压符合UL	30 V
传输特性	Cat. 5 D 级：到 100 MHz
数据速率	100 Mbit/s
接触电阻，屏蔽	≤100 mΩ
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (屏蔽)	锌压铸，镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	4.4 g



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020740
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552