



C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette

CRB2BWU30-270SZ

Fiche technique

General series information

- Modèle standard.
- Les orifices de raccordement sont situés sur la surface plane.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'axe (6 modèles).

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	B (Modèle de base)
Modèle de tige standard	W (Plat de tige simple)
Kit de réglage de l'angle	U (Butée de réglage d'angle)
Taille	30 mm
Angle de rotation, palette	270S (Angle : 270 simple palette)
Orifice	Côté
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.286 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[CRB2-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)