

Sikringsholder, Lav spenning, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, Montering av DIN-skinne eller skrue, svart



Type 32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG
Catalog No. CM32FC

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	32
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			BS88/A1
Beskrivelse			Montering av DIN-skinne eller skrue svart
Antall poler			1P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			sikringskassett NITD
Standard/Godkjennelse			BS

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH sikringsunderlag (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
DIN-størrelse			Andre
Polttall			1
Merkestrøm		Amp	32
Rytterutførelse			Ja
Svivelmekanisme			Nei