

**JACKPAC
JP TEST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



魏德米勒提供下述功能模块：

- 带封闭式电子外壳 EG2 的开关及按钮模块
- 带封闭式电子外壳 EG2 的整流器及熔丝模块
- 功能 AND、NAND、OR 和 NOR 的逻辑模块
- 40路二级管模块
- 电气元件的安装模块
- 串联接口转换器，以及 AD / DA 转换器

订货数据

类型	JP TEST
订货号	8794120000
版本	JACKPAC, 继电器模块, 额定控制电压: 18...24...30 V DC, 持续电流: 2 A, M12插头/插座, A编码
GTIN (EAN)	4032248483969
最小包装数	1 个

**JACKPAC
JP TEST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	83 mm	宽度	36 mm
高度	14.4 mm	净重	36 g

温度

工作温度	0 °C...+55 °C	环境温度 (文本)	0 °C...+55 °C
存储温度	-25 °C...+70 °C		

输入

额定控制电压	18...24...30 V DC	直流额定电流	2.2 mA (LED)
状态显示	绿色 LED		

输出

功率	2.2 mA 当24 V	持续电流	2 A
----	--------------	------	-----

额定参数

导线连接方式	M12插头/插座, A编码
--------	---------------

绝缘参数 (EN 50 178)

防护等级	IP 67
------	-------

分类

ETIM 3.0	EC001134	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-20-11-90	eClass 7.1	27-20-11-90

产品说明

附件	固定夹 JP CLIP M: 8778490000
----	------------------------------

认证

认证	
----	---

ROHS	一致
------	----