

RUOTA E 100X40/40 CRS SPG M40L/50

Serie Ruota E

Ruote in gomma elastica nera e mozzo in alluminio pressofuso.
Disponibili con cuscinetti a sfere o rullini.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.


Serie Supporto M40

Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	15 mm
Peso articolo		1,490 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	137 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	105x85 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	76x55 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	80x60 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M8
Disassamento	F	41 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		150 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [2050](#)

Versione con freno anteriore: [16628FR](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).