




28 71 280

Montagetang met gegolft grijpprofiel




- Voor grijp-, justeer- en montagewerkzaamheden aan moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering
- Diep liggende werkstukken worden met de vlakke ronde grijptoppen optimaal bereikt
- Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken
- Vertand brandergat om ronde delen te grijpen
- Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw
- Slank en toch robuust gereedschap
- Gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Artikel-nr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
W3 mm	20,0
T1 mm	9,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	76,5
Lengte mm	280
Gewicht netto g	235



Gegolft grijpprofiel:
veilig grijpen,
vasthouden en
bedienen



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen