

# ALPHA

**8377UOO080P62**

EAN 4031582490732

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

## Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 80 mm          |
| Largeur de roue              | 30 mm          |
| Dimension de platine         | 105 x 85 mm    |
| Distance entre axe           | 80/77 x 60 mm  |
| Diamètre des trous           | 9 mm           |
| Déport                       | 42 mm          |
| Diamètre d'encombrement      | 224 mm         |
| Hauteur                      | 108 mm         |
| Résistance à la température  | - 25 / + 80 °C |
| Norme                        | EN_12532       |
| Rayon d'encombrement         | 112 mm         |
| Dureté du bandage            | Shore D 75     |
| Capacité de charge dynamique | 200 kg         |
| Capacité de charge statique  | 400 kg         |

## Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ● |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ● |