

Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritaire - Switch HDMI - 1080p

Product ID: VS221HDQ



Épargnez-vous des soucis et économisez du temps en passant automatiquement d'une source audio/vidéo HDMI à l'autre à l'aide du commutateur HDMI auto 2 ports VS221HDQ. Ce commutateur HDMI facile à utiliser assure une transition fluide lors du changement de source vidéo, avec une copie de données EDID qui préserve votre résolution vidéo.

Sélection fluide du signal

Obtenez une transition fluide lors du passage d'une source vidéo à l'autre, grâce à la copie des données EDID qui préserve la résolution native avec la prise en charge du format 1080p. L'émulation de connexion vidéo veille à ce que les paramètres de tout ordinateur connecté ne soient pas altérés lors du changement de source vidéo.

Contrôle sans effort

Economisez du temps en connectant deux périphériques sources vidéo HDMI à votre écran HDMI au lieu de les raccorder manuellement à l'aide de câbles individuels. La quincaillerie de montage est également incluse pour une installation nette et professionnelle.

Options de commutation polyvalentes

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec trois modes de commutation différents :

Sélection automatique du port : Affiche automatiquement votre source vidéo la plus récemment activée.

Sélection de port prioritaire : Donne la priorité à l'entrée numéro 2 sur l'entrée numéro 1. Si la source vidéo connectée à l'entrée numéro 2 est activée, elle sera affichée.

Sélection de port manuelle : Vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Basculez automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur ou console de jeu dans un environnement de home cinéma
- Connectez deux sources vidéo sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le dépannage des ordinateurs
- Basculez entre différentes sources vidéo sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, centres commerciaux ou écoles.

Features

- Commutation automatique
- Commutation prioritaire
- Console de contrôle manuel intégrée
- Emulation EDID
- Emulation de connexion vidéo
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p
- Matériel de fixation inclus

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	HDMI
	Entrée AV	HDMI
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports	2
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
Performance	Distance max.	10 m / 33 ft
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
	Résolutions prises en charge	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	2 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Source n° 1 activée 1 - Source n° 2 activée
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5 A
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	0 %~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	2.6 in [65 mm]
	Longueur du produit	6.1 in [156 mm]

	Poids du produit	10.2 oz [290 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	30.1 oz [853 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur HDMI auto 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) 1 - Télécommande 1 - Ensemble de montage 1 - Jeu de patins 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.