



FRENCH

Fiche technique

136-8577

## CT2690 LAN Cable Solution Multifunction Tester



RS Numéro d'article.	Type de corps	Type de testeur de câble	Conditions de testeur de câble	Afficher	Manière d'opération	Type de batterie
136-8577	Plastique	LAN, TEL, COAX	PASS, OPEN, SHORT, CROSS, SPLIT.	Gráfico LCD	Teclado de caucho	Alcaline 9VDC



## **CARACTÉRISTIQUES:**

<b>Afficher:</b>	LCD Module (64 mm x 33 mm)
<b>Type de connecteur:</b>	RJ45, RJ12 ( RJ11 ) & F connector
<b>Type de câble:</b>	Shielded or unshielded, CAT -5, CAT-6, CAT-7
<b>Statut d'erreur:</b>	OPEN, SHORT, CROSS, SPLIT
<b>Mesurer la technologie:</b>	Measures cable length via TDR to goal that.
<b>Longueur pour Test:</b>	1~350 meters (3~1200 feet)
<b>Source d'énergie:</b>	9VDC Battery.
<b>Température de fonctionnement:</b>	0° to 50° C ( 32° to 122° F )
<b>Température de stockage:</b>	-10° to 60° C (14° to 140° F )
<b>Humidité:</b>	10 % to 90 % non-condensing
<b>Dimension:</b>	195 mm (L) , 90 mm (W) , 40 mm (H)
<b>Certification:</b>	CE, RoHS