

**工业以太网
IE-TO-USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



导轨插座，USB 耦合(A-A)设计，符合 IEC 61076-3-107

订货数据

类型	IE-TO-USB
订货号	8946960000
版本	端子导轨出口, USB, IP 20
GTIN (EAN)	4032248734955
最小包装数	10 个

**工业以太网
IE-TO-USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 38.3 g

温度

工作温度	-40 °C...+70 °C	存储温度	
最小安装温度	-25 °C	安装温度	
最大安装温度范围	70 °C		

PB47 USB /M12 I通用参数

外壳基本材料	PA UL 94 V0	安装方式	TS 35
布线	USB	端口 2	USB A
端口 1	USB A	防护等级	IP 20
颜色	浅灰		

标准

连接器标准 IEC 61076-3-107

分类

ETIM 3.0	EC000018	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04


认证

认证



ROHS 一致

尺寸图



图纸

