



Presentazione

Gamma prodotto	Ovalis
Aesthetic name	Styl
Tipo prodotto	Presse
Numero di prese	2
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Colore	Bianco (RAL 9003)
Quantità per confezione	5 pezzi
Vendita quantità indivisibile	1
Numero di morsetti	3

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con ganasce
Finitura superficie	Satinato
Corrente nominale	16 A a 250 V CA 50 Hz
Durata elettrica	5000 cicli
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per A trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Lamiera di metallo: support frame
Altezza	126 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	46 mm
Profondità di incasso	27,1 mm
Peso netto	0,111 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	NF C 61-314
Certificazioni prodotto	NF
Grado di protezione IK	IK04

Grado di protezione ip	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Benzina Decolorante Sapone liquido Alcol Olio UV resistente Acetone Liquido per lavaggio finestre

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio