

CARACTERÍSTICAS

- Puntas de carburo de tungsteno para una excelente durabilidad y resistencia
- Eje integral
- bordes de corte de 3 capas para un corte eficiente
- Ideal para usar en varios materiales como acero, cobre y latón
- Crea orificios limpios y precisos
- Broca guía con muelle eyector
- Profundidad de corte de 25mm
- Se suministra en una caja de almacenamiento resistente

Sierras de corona y broca de corona RS Pro, tungsteno BitRS PRO Juegos de sierras de corona de 16 → 51mm con punta de carburo

Código RS 918-6409



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta el kit de sierra de corona con punta de carburo de tungsteno de 7 piezas, un juego robusto de sierras de corona ideal para cortar orificios limpios y precisos en una amplia gama de materiales como acero, hierro, cobre y mucho más. Este juego de alta calidad incluye 6 sierras de corona con ejes integrales, que garantizan que el mandril permanezca en su lugar cuando se conecta a una herramienta eléctrica para mejorar la estabilidad y fiabilidad al cortar. Las sierras de corona cuentan con puntas de carburo que les permiten cortar orificios en materiales con facilidad, sin dañar el área circundante. Además, el juego también incluye una broca guía y un muelle eyector, que proporcionan una guía para que la sierra de corona comience a cortar con precisión. El resorte eyector permite la extracción segura y eficaz de material de la sierra de corona, lo que evita lesiones y daños en la sierra de corona o en los materiales. Este juego de sierras de corona de RS Pro es ideal para cortar orificios en materiales en una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Tipo	Sierra de corona
Tipo de broca	Juego de sierras de corona
Mandril incluido	Sí
Material	Punta de carburo de tungsteno
Bimetal	No
Número de piezas	7
Contenido del juego	16-20-25-32-40-51mm, taladro piloto 1pc
Aplicaciones	Instalación de tornillería de puerta, creación de orificios para tuberías, fontanería o cableado eléctrico y cableado, instalación de tuberías de drenaje, instalación de luminarias, creación de orificios o orificios de ventilación en mampostería

Especificaciones mecánicas

Diámetro	16mm a 51mm
Profundidad de corte	25 mm
Diámetro del vástago	10mm
Longitud de trabajo	25 mm



Size(mm)	Stainless steel(rpm)	Steel(rpm)
18~21	300-700	700-1000
22~30	200-450	500-800
31~40	175-315	300-600
41~50	125-225	200-500
51~60	95-195	200-400
61~76	80-150	150-300
above 80	60-120	100-200