

PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 梯形
订货号	9014350000
类型	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 190406615
数量	1 Stück
备件	9014480000 9202810000 9054820000

编制日期 2022年9月20日 下午04时39分16秒

目录日期 09.09.2022 / 保留技术修改权利。

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	427.28 g		

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--------------------------------------

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

Crimpart/-profil	梯形	管状端头 最大横截面	6 mm ²
管状端头 最小横截面	0.14 mm ²		

触点描述

压接范围, 最大	6 mm ²	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头
最小压接面积	0.14 mm ²		

分类

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

审批

认证



下载

工程数据	CAD data – STEP
工程数据	WSCAD
用户文档	Manual
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

