

Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

Product ID: ST124HD4K



El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de cuatro proyectores o pantallas HDMI con dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores, reproductores Blu-ray o receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

El modelo ST124HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Features

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 4x salidas HDMI
- Caja de aluminio macizo
- Formato compacto
- Emulación EDID

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI 1.4
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	4 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores	Indicadores LED	4 - Indicador LED de puerto activo 1 - LED de alimentación
	Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido
Requisitos de Energía	Alimentación de Salida	1 A
	Consumo de Energía	5
	Corriente de Entrada	0.35 A
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	H
	Requisitos Ambientales	Humedad
Temperatura de Almacenamiento		-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa		0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	3.3 in [85 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.5 in [140 mm]
	Peso del Producto	9.9 oz [280 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	18.7 oz [530 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.