

# HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 电子模块外壳



2200905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200905>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

型材外壳，壁式安装（可选配附件），铝制型材，2件，型材宽度（内部）：161 mm，型材宽度（外部）：187 mm，长度：1000 mm，高度：187 mm，深度：54.6 mm



## 优势

- 铝制挤压型材
- 可提供的长度范围为100 mm ... 1000 mm，可任意切割至所需长度
- 可提供的总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
- 防护等级高达IP65
- 可用作手持式壳体和壁式安装壳体
- 可选择电磁兼容密封件

## 商业数据

订货号	2200905
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFAAA
产品关键代码	ACFAAA
目录页面	页码769 (C-1-2013)
GTIN	4046356715829
单件重量（含包装）	4,050 g
单件重量（不含包装）	4,050 g
原产地	HU

# HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 电子模块外壳



2200905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200905>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	元件壳体下部
外壳类型	型材外壳
壳体系列	HC-ALU
产品系列	HC-ALU 6-161
型号	铝制型材, 2件
带通风口	否

### 尺寸

尺寸图	
高度	187 mm
深度	54.6 mm
长度	1000 mm

#### 外部尺寸

型材宽度 (外部)	187 mm
-----------	--------

#### 内部尺寸

型材宽度 (内部)	161 mm
-----------	--------

### 材料规格

颜色 (外壳)	石墨灰色 (RAL 7024)
外壳材料	铝
表面特性	粉末镀层

### 环境和真实条件

#### 环境条件

要达到的最大IP编码	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C

### PCB数据

PCB支架数量	13
PCB安装类型	插槽

### 安装

安装类型	壁式安装 (可选配附件)
------	--------------

# HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 电子模块外壳




2200905


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200905>

图纸

尺寸图



尺寸图



示意图

# HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 电子模块外壳

2200905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200905>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 电子模块外壳

2200905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200905>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn