

RUOTA P 200X50/60 HD CC SPG E70 +FV

Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto E70


Supporti extrapesanti da lamiera di grosso spessore elettrosaldati; i girevoli hanno un cuscinetto reggispinta ed uno a rulli conici. Finitura superficiale: vernice blu.

Freno posteriore a doppia azione, total stop.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	52 mm
Diametro foro	d	25 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	56 mm
Peso articolo		5,600 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	251 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	70 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		1000 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [18018CC](#)

Versione base: [18417](#)

Versione con parapiedi: [18417PP](#)

Versione con freno posteriore e parapiedi: [18417FVPP](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).