

Han 16A-STI-S (FE(Au) / CuNi)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 016 2691
规格	Han 16A-STI-S (FE(Au) / CuNi)
浩亭电子目录	https://harting.com/09200162691

标识

类别	插芯
系列	Han® Thermocouple
标识	Han A®

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
尺寸	16 A
针数	16
接地针	有

技术参数

导体截面积	1 ... 2.5 mm ²
额定电流	16 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
剥线长度	1 ... 3.5 mm
拧紧力矩	0.5 Nm 插针螺钉M3 0.8 Nm
Recommended screw driver	PH1

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	65.7 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140039841
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522