

CUC-PPC-C2ZNI-DC - 保护插头

1001432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1001432>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护插头，保护等级: IP65/IP67，标识材料: 锌模铸，颜色: 银色



商业数据

订货号	1001432
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOHZ
产品关键代码	ABNOHZ
目录页面	页码364 (C-2-2019)
GTIN	4055626469683
单件重量 (含包装)	106.1 g
单件重量 (不含包装)	101.5 g
原产地	PL

CUC-PPC-C2ZNI-DC - 保护插头

1001432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1001432>



技术数据

说明

概述	该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号2.00，订货号：2.252，11章24 V电源布线连接器和13章特殊布线和互连技术的应用（AIDA）
----	---

产品属性

产品类型	数据插头
应用	电源

尺寸

宽度	31 mm
高度	36 mm
长度	67 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	金属
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
外壳材料	锌模铸
外壳表面材料	镀镍
O型圈材料	NBR

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65/IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（组装）	-10 °C ... 40 °C

CUC-PPC-C2ZNI-DC - 保护插头

1001432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1001432>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440114

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PPC-C2ZNI-DC - 保护插头

1001432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1001432>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn