

DS-PTV 6 - 补充端板

1182214

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182214>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



补充端板， 颜色: 灰色

商业数据

订货号	1182214
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
GTIN	4063151219406
单件重量（含包装）	1.58 g
单件重量（不含包装）	1.58 g
原产地	CN

DS-PTV 6 - 补充端板



1182214
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182214>

技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0

说明

概述	如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖，则应使用盖板分段。
----	---------------------------------------

DS-PTV 6 - 补充端板



1182214
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182214>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DS-PTV 6 - 补充端板



1182214
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182214>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn