

FICHE TECHNIQUE
Isolé en PVC plat paire Thermocouple câble – à BS1843

Type de Thermocouple « JX » ou « VX » compensation câble à conducteurs 7/ 0.2 mm



Type 'JX' Extension



Type 'VX' Compensating

- PVC isolé construction paire plat
- Conducteurs mis à plat PVC isolé avec gaine de PVC globale
- 7/0,2 mm échoués conducteurs
- Type d'extension de thermocouple « JX », & compensateur type « VX », qui compense les thermocouples de type « K »
- Tout usage général câble, imperméable et très souple rond
- « JX » disponible en 10, 25 et 50 m et « VX » en longueurs de 25 et 100 mètres
- Tolérance de classe 2
- Isolation de note à -10 ° C à 105 ° C
- Code de couleur (carottes & veste) à l'ancien British Standard – BS1843-1952

T/C Type	conducteurs	mm ²	Cores	veste	Reel longueur	Allied Code	RS order code
Extension:							
JX	7/0.2mm	0.219	+jaune/-bleu	Noir	10 m	70636354	150-010
JX	7/0.2mm	0.219	+jaune/-bleu	Noir	25 m	70657165	827-5886
JX	7/0.2mm	0.219	+jaune/-bleu	Noir	50 m	70657166	827-5889
Compensating:							
VX	7/0.2mm	0.219	+blanc/-bleu	rouge	25 m	70636364	151-316
VX	7/0.2mm	0.219	+blanc/-bleu	rouge	100 m	70636465	158-963

Dimensions de la gaine (approx.)

7/0.2mm 2.5mm x 3.9mm

Résistance de boucle (ohms par mètre combiné)

Type J @ 2.7 Ohms/mtr

Type VX @ 2.3 Ohms/mtr