

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，带金属脚扣的下部壳体，用于10/10总线连接器，宽度: 39.7 mm，高度: 180.1 mm，深度: 137.7 mm，颜色: 浅灰(类似 RAL 7035)，交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选)，横向连接器的位置编号: 10

优势

- 免工具安装
- 可提供的总宽度为40 mm
- 阻燃等级V0符合UL 94
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上
- 可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统

商业数据

订货号	2201499
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHEAA
产品关键代码	ACHEAA
目录页面	页码733 (C-1-2013)
GTIN	4046356839679
单件重量(含包装)	181.6 g
单件重量(不含包装)	181.6 g
原产地	DE

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 安装基座壳体

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201499>



技术数据

说明

组装说明


请参阅下载区内的应用说明。

产品属性

产品类型	外壳的下部
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME PLC
最大位数	36 (针距: 5 mm)
型号	带金属脚扣的下部壳体
带通风口	是

尺寸

尺寸图



宽度	39.7 mm
高度	180.1 mm
深度	137.7 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	131.1 mm
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度	108 mm

PCB设计

PCB板厚度

1.4 mm ... 1.8 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	225
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 安装基座壳体

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201499>



环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB安装类型	锁扣
总PCB表面	16000 mm ²
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 安装基座壳体


2201499

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201499>



图纸

尺寸图



ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 安装基座壳体

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201499>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn