


Han Domino M12 cube (M.1)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 14 921 1001 |
| 规格 | Han Domino M12 cube (M.1) |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09149211001 |

标识

| | |
|------|----------------------|
| 类别 | 模块 |
| 系列 | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® Domino M12 Cube |
| 模块尺寸 | Domino 模块 |
| 模块介绍 | 小标签 |

版本

| | |
|------|----------|
| 公母类型 | 公头 |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 针数 | 1 |
| 详细资料 | 请单独订购插芯。 |

技术参数

| | |
|------|----------------|
| 极限温度 | -40 ... +85 °C |
| 插拔次数 | ≥500 |

材料特性

| | |
|-----------------|------------------|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
| 颜色(插芯) | RAL 7032 (鸡石灰) |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |

材料特性

| | |
|------------------|------------------------------|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

规格和认证

| | |
|----------|--|
| 规格 | IEC 60664-1 IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

商业数据

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 包装尺寸 | 2 |
| 原产国 | 罗马尼亚 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140185210 |
| eCl@ss | 27440207 工业连接器适配器 (模块/触头插件) |
| ETIM | EC002312 |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 |