Scheda prodotto
Caratteristiche

NU173454
Workstation, New Unica, flush, 3 x 4 modules vertical, anthracite

Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Workstation
Numero di moduli	3 x 4 modules
Posizione di montaggio	Verticale
Tipologia fissaggio	Embedment Claws

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Copertura struttura Telaio di fissaggio
Montaggio dispositivo	Incasso
Entrata cavo	6 knock-outs 20 mm for diameter 6 knock-outs 25 mm for diameter 2 corpo cable entries 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter 4 corpo cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Resistenza al fuoco	850 °C, ora estinzione <30 s
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): separator PC: scatola ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): struttura copertura
Profondità	62 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	165 mm
Peso netto	0,401 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Minimum percentage of recycled plastic content	31