



Principales

Nom abrégé de l'appareil	XCSL
Type de coffret	Coffret étanche intérieur/extérieur Coffret Etanche à la poussière intérieur/extérieur Coffret résistant à la glace/grésil intérieur/extérieur


Complémentaires

[In] courant nominal	10 A
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Commande	Clé
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Description des contacts	1 "F" échelonné 2 "O"
Profondeur	1.73 po
Matière du coffret	Métal
Hauteur	7.64 po
Direction de l'installation	Avant bus actionneur Droit liaison de l'électro-aimant
Position de verrouillage	Façade
Description des verrouillages optionnels	Avec verrouillage de l'actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé
Nombre de pôles	3
Tension admissible	<= 300 V CA
Voyant lumineux	LED orange

Environnement

Température de fonctionnement	-13...158 °F
Degré d'étanchéité IP	IP67
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1136 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques