

## VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

### MOISTENED WIPES 846-323-0001

#### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

PRODUCTNAAM MOISTENED WIPES 846-323-0001  
 PRODUCTNR. 000162077563  
 LEVERANCIER James Briggs a division of ITW Ltd.  
 Salmon Fields  
 Royton, Oldham  
 England OL2 6HZ  
 0161 627 0101  
 0161 627 0971

#### 2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

| Naam                   | EEC (EINECS) NR. | CAS-nr.    | Inhoud | Classificatie                  |
|------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------|
| COCONUT DIETHANOLAMIDE |                  | 68603-42-9 | 1-5%   | Xi;R38,R41.                    |
| ETHANOL                | 200-578-6        | 64-17-5    | 10-30% | F;R11                          |
| METHANOL               | 200-659-6        | 67-56-1    | 1-5%   | F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25 |
| ORANGE TERPENES        | 232-433-8        | 8028-48-6  | < 1%   | Xn;R65. Xi;R38. N;R50/53. R10. |
| TRICLOSAN              | 222-182-2        | 3380-34-5  | < 1%   | Xi;R36/38 N;R50/53             |

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

#### OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

@@@Product is absorbed onto a cloth wipe.@@@

#### 3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

CLASSIFICATIE F;R11. N;R51/53.

#### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

##### ALGEMENE INFORMATIE

NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde uitwerkingen ter observatie houden. NB! Slachtoffer uit de buurt van hitte, vonken en vlammen houden!

##### INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.

##### INSLIKKEN

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Mond grondig spoelen. NB! Slachtoffer uit de buurt van hitte, vonken en vlammen houden! NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

##### CONTACT MET DE OGEN

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

#### 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

##### BLUSMIDDELEN

Gebruik Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz. Alcoholbestendig schuim. Waternevel, mist of nevel. Kooldioxide (CO2).

##### SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Indien zonder risico, houder uit de buurt van de brand verwijderen. Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden. Uitgevoerd materiaal niet verspreiden met meer water dan nodig is om de brand te blussen. Rekening houden met het opnieuw opblaaien van het vuur. Afvloeiend water uit riolen en waterbronnen houden. Indammen.

##### UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen.

#### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**MOISTENED WIPES 846-323-0001****REINIGINGSMETHODEN**

Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Goed ventileren. De vereiste beschermende uitrusting dragen. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren.

**7 HANTERING EN OPSLAG****GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN**

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Risico van dampconcentratie op grond- of andere lage niveaus. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Ontvlambaar/ontbrandbaar: Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen, hitte en open vuur. Houders goed gesloten houden.

**OPSLAG CLASSIFICATIE**

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

| Naam            | STD | LT - ppm   | LT - mg/m3   | ST - ppm | ST - mg/m3 |
|-----------------|-----|------------|--------------|----------|------------|
| ETHANOL         | MAC | 500 ppm    | 1000 mg/m3   |          |            |
| METHANOL        | MAC | 200 ppm(D) | 260 mg/m3(D) |          |            |
| ORANGE TERPENES |     | 100 ppm    |              |          |            |

**OPMERKINGEN OVER BESTANDDELEN**

WEL = Workplace Exposure Limits

**BESCHERMENDE UITRUSTING****TECHNISCHE MAATREGELEN**

Geen specifieke ventilatie-eisen vermeld, maar kunstmatige ventilatie kan toch nodig zijn wanneer luchtvervuiling toelaatbaar niveau overschrijdt.

**BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN**

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt. Ademhalingsuitrusting met geschikt chemische patroon gebruiken.

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij huidbesmetting. Niet geworden of besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. NIET ROKEN IN WERKGEBIED!

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                                 |                               |                                |                    |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| VOORKOMEN                       | @@@Cloth Wipe@@@              |                                |                    |
| KLEUR                           | Kleurloos                     |                                |                    |
| GEUR                            | Karakteristiek                |                                |                    |
| OPLOSBAARHEID                   | Enigszins oplosbaar in water. |                                |                    |
| RELATIEVE DICHTHEID             | <1.0 @ 15 °C                  | VLAMPUNT (°C)                  | 13 Niet genoteerd. |
| BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG (%) | 3.5                           | BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG (%) | 19.0               |

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

**GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN**

Vuur veroorzaakt: Toxische gasen/rook/dampen van Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

**MOISTENED WIPES 846-323-0001****11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****INADEMING**

Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Damp kan inwerken op het zenuwstelsel en veroorzaakt hoofdpijn, misselijkheid, overgeven of vergiftiging. Hoge concentraties van dampen kunnen de luchtwegen irriteren en hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en overgeven tengevolge hebben.

**INSLIKKEN**

Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Maag- en darmsymptomen, inclusief maagstoornis.

**CONTACT MET DE OGEN**

Irriterend voor de ogen. Irritatie, branden, traanafscheiding, wazig zien na vloeistofspatten.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Herhaalde blootstelling kan chronische oogirritatie veroorzaken. Het inslikken van geconcentreerde chemische stof kan ernstige inwendige schade veroorzaken.

**WIJZE VAN OPNAME**

Inademing. Inname. Contact met de huid en/of ogen.

**MEDISCHE SYMPTOMEN**

Irritatie van ogen en slijmvliezen. Opengesperde pupillen. Rhinitis (neusslijmvliesontsteking).

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Gevaarlijk voor het milieu indien geloosd in waterlopen.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Op absorberend materiaal verzamelen, in kartonnen vaatjes doen en verbranden. In geschikte verbrandingsoven verbranden. Afvloeing naar riool, waterwegen of grond is verboden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

|                          |                                                        |                               |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| JUISTE VERVOERSNAAM      | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |                               |           |
| JUISTE VERVOERSNAAM      | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHANOL)    |                               |           |
| UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT | 3175                                                   | ADR-KLASSE NR                 | 4.1       |
| ADR KLASSE               | Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen.                   | ADR VERPAKKINGSGROEP          | II        |
| GEVAARSNR. (ADR)         | 33 Zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23°C). |                               | 40        |
| ADR-ETIKET NR            | 4.1                                                    | HAZCHEM CODE                  | 1Z        |
| CEPIC TEC(R)-NR          | 41GF1-II+III                                           | RID-KLASSE NR                 | 4.1       |
| RID VERPAKKINGSGROEP     | II                                                     | UN-NR. ZEE                    | 3175      |
| IMDG KLASSE              | 4.1                                                    | IMDG VERPAKKINGSGROEP         | II        |
| EMS                      | F-A, S-I                                               | MFAG                          | See Guide |
| MARIENE VERONTREINIGING  | Nee.                                                   | UN-NR LUCHT                   | 3175      |
| ICAO KLASSE              | 4.1                                                    | VERPAKKINGSGROEP LUCHTVERVOER | II        |

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****ETIKETTERING**

Licht ontvlambaar



Milieugevaarlijk

**MOISTENED WIPES 846-323-0001**

## RISICO ZINNEN

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R11    | Licht ontvlambaar.                                                                                                             |
| R51/53 | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |

## VEILIGHEIDSZINNEN

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S51 | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.                                          |
| S60 | Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.                                      |
| S2  | Buiten bereik van kinderen bewaren.                                                            |
| S46 | In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. |
| S16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.                                         |

## EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

HERZIENINGSDATUM 01/05/2007

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 8

## RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10          | Ontvlambaar.                                                                                                                        |
| R11          | Licht ontvlambaar.                                                                                                                  |
| R23/24/25    | Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.                                                              |
| R36/38       | Irriterend voor de ogen en de huid.                                                                                                 |
| R38          | Irriterend voor de huid.                                                                                                            |
| R39/23/24/25 | Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.                 |
| R41          | Gevaar voor ernstig oogletsel.                                                                                                      |
| R50/53       | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| R65          | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.                                                                               |

## EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.