



□□□□

指示灯, 16 mm, 圆形, 塑料, 绿色, 灯座 W2 x 4.6 d, 带白炽灯 24 V

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	指示灯
产品的规格	圆形整套设备
产品类型名称	3SB2
箱体	
指令位置数目	0
操作装置	
操作元件的结构形式	指示灯
产品扩展 可选 发光元件	是
颜色 操纵元件的	绿色
材料 操纵元件的	塑料
解锁方式	无
换档位置的数目	2
前环	
产品组件 正面固定环	否
支架	
材料 支架	塑料
开关元件/ 灯座	
插座规格	W2 x 4.6d 带灯
灯座数量	1
开关元件数量	0
综合技术数据	
产品功能	
• 强行开启	否
• 急停功能	否
产品组件 发光元件	是
电压类型 工作电压	AC/DC
防护等级 IP	IP65
抗震强度 符合 IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	P
RoHS 指令 (日期)	07/01/2006
工作电压 测定值	5 ... 60 V
供电电压	
电压类型 电源电压	

● 发光元件的	AC/DC
供电电压 发光元件的 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	24 V
● 60 Hz 时 测定值	24 V
供电电压 1 发光元件的 DC 时 测定值	24 V
相对负公差 电源电压	-15 %
相对正公差 电源电压	10 %

辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量 用于辅助触点	0
消耗电流 在供电电压测定值时 最大值	40 mA

接口/ 接线端子	
电气连接规格	扁平插连接件
拧紧扭矩 支架中的螺栓 最大值	0.4 N·m

环境条件	
环境温度	
● 运行期间	-25 ... +60 °C
● 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3K6

装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	前面板安装
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	16 mm
安装高度	9 mm
安装宽度	19 mm
安装深度	50 mm

认可证书	
General Product Approval	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations
	Type Test Certificates/Test Report	

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SB2224-6BE06>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2224-6BE06>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SB2224-6BE06>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2224-6BE06&lang=en

