

操作器

14-
060.607

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-060.60...>

您的产品:



14-060.607 操作器

正面

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装开孔: \varnothing 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 透明的

发光颜色: 蓝色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC

电气寿命: 50 000 h

机械特性

端子: 插入式端子

拧紧力矩: 固定0.8 Nm 最小

电线横截面面积: 线径0.2 to 1.0 mm²
压接线端子的细多股导线0.2 ... 0.75 mm²
未压接线端子的细多股导线0.2 ... 1.0 mm²

重量: 0.014 kg

环境条件

IP保护:	IP20 后部, IP65, IP67, IP69K 正面, 符合EN IEC 60529
工作温度:	- 25 °C ... + 60 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	最大 300 m / s ² , 脉宽 18 ms (半正弦曲线 EN/EC 60068-2-27)
耐振动能力:	最大 100 m / s ² , 从10赫兹...500赫兹, (正弦波EN IEC 60068-2-6)。
耐候性:	恒温, 56 d, + 40 °C/93 %相对湿度, 根据 EN IEC 60068-2-78 冷热循环, 5 次循环, - 40 °C ... + 85 °C,根据 EN IEC 60068-2-14

证书


标准认证:	UL
符合标准:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, 圆形, 推入式端子, 蓝色
照明种类:	单LED
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
接线图:	



安装开孔:



外形尺寸:

